


[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

45° Angle d'Incidence, 12,5 x 12,5mm, Miroir Froid



Stock **#62-634** FIN DE SÉRIE **20+ In Stock**

-

1

+

€12^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€12,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

❗ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Cold Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

1.10	Épaisseur (mm):
12.5 x 12.5	Dimensions (mm):
±0.5	Tolérance Dimensionelle (mm):


12.50	Longueur (mm):
12.50	Largeur (mm):
Propriétés optiques	
Dielectric	Type de Traitement:
Cold Mirror, 45°	Traitement:
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):
425 - 1200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
BOROFLOAT®	Substrat: ☐
45.00	Angle d'Incidence (°):
R _{avg} >90% @425 - 650nm T _{avg} >85% @800 - 1200nm	Spécification du Traitement:
80-50	Qualité de Surface:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Angles d'Incidence de 0° et 45° Disponibles
- Réfléchissent 90% du Visible
- Transmettent 80% du Proche IR et du IR

Ces Miroirs Froids offrent un angle d'incidence de 0° et 45° et sont adaptés à la diminution de chaleur indésirable causée par les rayonnements infrarouge. Un traitement diélectrique multicouches permet la réflexion de 90% du visible tout en transmettant plus de 80% du proche IR et IR. Les miroirs froids résistent à des températures ambiantes de -45°C à +232°C, et sont excellents pour les systèmes de projection, où l'accumulation de chaleur peut endommager le système. Fabriqués en BOROFLOAT® et en verre, ces miroirs froids peuvent être découpés à la taille désirée pour toute application.

Informations techniques



Montures compatibles