

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



4.5mm Focal Length, #86-900



Stock **#86-900** ☐ En Stock



1



€430,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€430,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
37.50

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
76.7°

Filetage Filtre:

M58 x 0.75 with required adapter #87-425
Diamètre Max. (mm): 40
Diamètre Externe (mm): 40.00
Poids (g): 69
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 59.2°
Max. Protrusion Derrière (mm): 2.78
Cercle Image Max. (mm): 9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0285
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 84.7°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Remarque: Length includes protruding front element
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 84.7°
Front Thread: M40 x 0.5 (Male)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 69.4°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 4.50
Grossissement Primaire PMAG: 0.117
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 25 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/2 - f/11
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 14.40
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 45.2°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 17.89
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 6.51
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 84.7° Vertical: 66.1° Diagonal: 100.1°
Distorsion maximum (%): -15.8
Position de la Pupille de Sortie (mm): -9
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: Compact Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201:

Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner