

TECHSPEC® 4,25" de Dia. x 17,5" FL Aluminium Protégé, Miroir Parabolique



Stock **#32-065-522** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€436,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€436,00

Qté 10+
€371,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: ☐ BOROFLOAT®

Tolérance Distance Focale (%): ±1.5

Qualité de Surface: 60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 4.25 +0.02/-0
Diamètre (mm): 108.00 +0.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 17.5
Distance Focale EFL (mm): 444.50
Radius of Curvature (mm): 889.00
Ouverture (f/#): f/4.1
Traitement: Protected Aluminum (400-2000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm
Type de Traitement: Metal
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 98
Épaisseur au Bord ET (pouces): 0.75
Épaisseur au Bord ET (mm): 19.10
Type: Parabolic Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.4 - 2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme