

[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

4,5mW, 655nm, Faisceau Elliptique, Module Diode Laser



Stock #57-112 **1 In Stock**

- 1 + €263⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-9	€263,00 prix unitaire
Qté 10+	€250,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement



Caractéristiques du produit

3R **Classe IEC:**

Temps Moyen entre Défaillances MTTF@25° (Heures):
>115,000

Remarque:
Includes: Users Manual, Warning Label, Wire

Harness, and Focus Key

Diode **Type de Laser:**

Illa **Classe CDRH:**

Propriétés physiques et mécaniques

Stabilité de Pointage après Échauffement
(mrad/°C):
<0.005

Précision de Pointage (mrad):
≤10 at Factory Set Focus

Longueur (mm):
47.00

Propriétés optiques

Longueur d'Onde (nm):
655.00

Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±10

Stabilité de Longueur d'Onde (nm/°C):
0.25

Taille à la Proche Mise au Point (µm):
<45

Diamètre du Faisceau (mm):
5.5 x 2.5 at Aperture

Divergence de Faisceau (mrad):
<0.2 Typical

Couleur:
Red

Gamme de Focalisation:
50mm - ∞

Electrical

Courant d'Utilisation (mA):
≤50

Puissance de Sortie (mW):
4.5

Stabilité de Puissance (%):
<2

Tolérance Puissance de Sortie (%):
±5

Fréquence de Modulation (kHz):
DC to 300kHz (at 95% modulation depth to -3dB)

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Utilisation (V):
5 DC ±5%

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: [#59-099](#)
Europe: Not Available
Japan: [#59-099](#)
Korea: Not Available
China: [#59-099](#)

Fils / Connexions Électriques:
red (+V), black (-), yellow (Vcontrol), green/yellow (case)

Type de Sortie:
Free Space

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +45

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 240:
[Conforme](#)

Description produit

- Rendement stable
- Commande pulsée marche / arrêt
- Modulation linéaire d'amplitude ou de temps
- Basse puissance d'énergie
- EMC/ESD protégé
- Focalisables

Les Modules Diodes Lasers Premier emploient les circuits et les composants avancés pour éliminer des variations non désirées en sortie. Une entrée unique permet à l'intensité lumineuse d'être placée en utilisant une résistance ou une source de tension. La sortie peut être modulée rapidement avec n'importe quelle forme d'onde arbitraire. Un efficace circuit de conducteur commandé par processeur est entièrement protégé et assorti à la diode. La monture de lentille de mise au point stable ajustable et l'ensemble sont électriquement isolés de l'électronique. En accord avec la certification IEC60825 et CDRH.

Une alimentation, vendue séparément, est nécessaire pour l'utilisation.
