

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Objectif Varifocal à Haute Résolution, Dist. Focale 4,4-11mm



#68-665

Stock **#68-665** [CONTACT](#)

-

1

+

€581⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€581,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Low Distortion	Remarque:
Varifocal Lens	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

56.50	Longueur (mm):
	Poids (g):

125.00	
45.00	Diamètre (mm):
Propriétés optiques	
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm): 400 - 175	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2": 68.1° - 32.6°	
4.4-11	Gamme de distances focales:
300 - ∞	Distance de Travail (mm):
f/1.6 - f/16	Ouverture (f/#):
VS	Lens Wavelength Range:
Capteur	
1/1.8"	Taille maximale du capteur:
Filetage & montage	
M43 x0.75	Filetage Filtre:
C-Mount	Monture:
Conformité réglementaire	
Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

Description produit

CS-Mbunt lenses are not compatible with C-Mount cameras.

- Faible distorsion et option jour/nuit
- Distance focales de 4,4 mm à 90 mm
- Objectifs à monture C

Les Objectifs Varifocaux Mégapixels sont les choix idéaux lorsque vous désirez un champ de vision spécifique qui correspond à une distance focale non standard. L'intégration d'un système devient simple et rapide tout en permettant une fine focalisation et apporte une flexibilité amenant les objectifs à être utilisés dans de multiples applications. Les objectifs varifocaux jour/nuit sont les choix idéaux lorsque vous nécessitez d'épandre votre système d'imagerie dans le spectre Proche IR sans sacrifier l'imagerie dans le spectre du visible.