

[Afficher tous les 298 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] 480 nm Filtre Passe-Bande, 85% de Transmission, 12,5 mm de Diamètre



TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

Stock **#65-084** 20+ In Stock

-

1

+

€186⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€186,00 prix unitaire
Qté 6-25	€149,00 prix unitaire
Qté 26-49	€140,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Bandpass Filter

Type:

Applications Typiques:
TagCFP, ChlorophyllA, Dragon Green, Oregon Green
488 Carboxylic Acid Succinimidyl Ester, StarLight
Dragon Green

Propriétés physiques et mécaniques

	Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1	
	Ouverture Utile CA (mm):
8.5	
	Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1	
	Construction:
Mounted in Black Anodized Ring	
	Résistance Physique:
Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2	
	Épaisseur du Substrat (mm):
3.5 ±0.5 typical	

Propriétés optiques

	Angle d'Incidence (°):
0	
	Densité Optique OD:
≥4.0	
	Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
480.00 ±2.0	
	Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
10.00 ±2.0	
	Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm):
±2.0	
	Substrat: ☐
Optical Glass	
	Transmission Min. (%):
≥85	
	Traitement:
Hard Coated	
	Qualité de Surface:
80-50	
	Gamme de Blocage (nm):
200 - 1200	

Filetage & montage

	Épaisseur de Monture (mm):
5.0 ±0.1	

Environnement & durabilité

	Durabilité Environnementale:
Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 233:
Conforme	

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).




Description produit

- Parfaits pour les sciences de la vie ou l'analyse chimique
- Disponibles avec des longueurs d'onde centrales pour l'UV, le visible et l'IR
- Traitements durs à haute performance
- Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur TECHSPEC® sont des filtres à bande étroite fréquemment utilisés en applications telles que la photométrie de flamme, la séparation élémentaire ou raie laser, la fluorescence, le nettoyage diode laser, la détection ou l'analyse chimique. Ces filtres optiques offrent des coupures brusques avec un blocage élevé permettant d'atteindre des performances optimales pour des applications de pointe. Les Filtres Passe-Bande OD 4, 10 nm à Traitement Dur TECHSPEC® présentent des traitements durables afin de minimiser leur détérioration tout en augmentant la transmission. Nos filtres passe-bande sont disponibles



pour les longueurs d'onde centrales UV, VS et IR.

Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 1 J/cm² @ 532 nm, 10 ns. Veuillez [nous contacter](#) si vous avez besoin d'un filtre avec une valeur LIDT plus élevée.

Informations techniques



All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.





Montures compatibles

;