

[Afficher tous les 15 produits de la même famille.](#)

Laser Clé en Main à Prix Économique, 488 nm, 50 mW



Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included)



Stock **#37-091** 1 In Stock

- 1 + €4.661⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€4.661,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Caractéristiques du produit

<10	Temps d'Échauffement (minutes):
Diode	Type de Laser:
IIIb	Classe CDRH:

Temps Moyen entre Défaillances MTTF (Heures):	>10,000
---	---------

Propriétés physiques et mécaniques	
Stabilité de Pointage après Échauffement (mrad/°C):	<0.05
Dimensions (mm):	143.5 x 73.0 x 46.2
Beam Height from Base Plate (mm):	24.8

Propriétés optiques	
Polarisation:	>50:1
Longueur d'Onde (nm):	488.00
Qualité Mode, M²:	<1.5
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):	±5
Diamètre du Faisceau (mm):	3.5
Divergence de Faisceau (mrad):	<1.0
Couleur:	Blue

Electrical	
Puissance de Sortie (mW):	50
Stabilité de Puissance (%):	<2% RMS over 4 hours
Fréquence de Modulation (kHz):	1-10

Connectivité matérielle & interfaçage	
Alimentation d'Énergie:	153.0 x 155.0 x 92.0
Alimentation:	85-264VAC
Type de Sortie:	Free Space

Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	Conforme
Certificate of Conformance:	Visionner
Reach 233:	Conforme

Description produit

- Plusieurs couleurs et longueurs d'onde disponibles
- Idéaux pour les applications de microscopie
- Refroidissement TE (thermoélectrique)

Les Lasers Clé en Main à Prix Économique offrent une excellente qualité de faisceau et émettent une puissance maximale de 100 mW. Ces lasers sont dotés d'une conception compacte pour simplifier l'intégration et d'une puissance de sortie manuellement réglable via le boîtier de contrôle. Chaque laser est doté d'un refroidissement TE et d'une interface flexible permettant une modulation numérique et analogique, avec plusieurs couleurs et choix de longueur d'ondes disponibles. Les Lasers Clé en Main à Prix Économique sont idéaux pour les applications de recherche, de cytométrie en flux et d'illumination de microscope.

Remarque : Alimentation incluse avec le laser. Les lasers couplés à la fibre comprennent une fibre couplée SMA905 de 1 m.

Informations techniques

