

TECHSPEC® Filtre Dichroïque Bleu de 45° Monté en Cube de Monture C



Stock **#49-691** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€315,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€315,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Réflexion (%):
R_{abs} = 50% @ 510nm
R_{avg} > 98% @ 400 - 475nm

Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
400 - 475

Qualité de Surface:
60-40

Transmission (%):
90.00

Bande de Transmission (nm):

530 - 800
Type: Dichroic Filter
Longueur Tube d'Extension (mm): 38.0
Tolérance de Longueur d'Onde (nm): ±15
Tolérance Dimensionnelle (mm): 0.25
Type d'Optique: 45° Blue Dichroic Filter
Housing Dimension: 38.0 x 38.0 x 50.0
Spécification du Traitement: Surface 1: Multi-Layer Dichroic Surface 2: Single Layer MgF ₂
Planéité de Surface (P-V): λ/4
Type de Filetage: C-Mount (1" x 32 TPI)
Angle d'Incidence (°): 45.00
Traitement: Traditional Coated
Couleur: Blue
Longueur d'Onde de Coupure (nm): 510.00
Substrat: ☐ N-BK7
Filter Included: #49-472

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner