

TECHSPEC®

Objectif M12 de Coupure IR Blue Series, 4 mm FL, f/2,5



Stock **#24-438** 20+ In Stock

-

1

+

€79^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-49	€79,00 prix unitaire
Qté 50+	€63,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Blue Series

Series:

M12 Imaging Lens	Type:
Yes	Filtre IR:
IR-Cut Filter	Type d'objectif spécifique:
Propriétés physiques et mécaniques	
Fixed	Option Iris:
19.70	Longueur (mm):
14	Diamètre Max. (mm):
14	Diamètre Externe (mm):
5	Poids (g):
Propriétés optiques	
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 71.1°	
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 220mm - 71.1° Vertical: 152.6mm - 52.6° Diagonal: 310.8mm - 90.8°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 219.4mm - 71.0°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 152.3mm - 52.5°	
6.00	Cercle Image Max. (mm):
0.0051	Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
6(5)	Nombre d'Éléments (Groupes):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
4.00	Distance Focale FL (mm):
150 - ∞	Distance de Travail (mm):
f/2.5	Ouverture (f/#):
-25.68 @Full Field	Distorsion (%):
6.1 - 6.0	Distance Focale Arrière BFL (mm):
N4 MgF2 @ 550nm	Spécification du Traitement:
5.21	Position de la Pupille d'Entrée (mm):
7.83	Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
2.85	Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-25.68	Distorsion maximum (%):
-4.99	Position de la Pupille de Sortie (mm):
VS (IR-Cut Filter)	Lens Wavelength Range:
Capteur	
1/3"	Taille maximale du capteur:
1.40	Pixel Size (µm):
Filetage & montage	
N/A	Filetage Filtre:
S-Mount (M12 x 0.5)	Monture:

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

DESCRIPTION PRODUIT

- Objectif de monture S pour capteurs jusqu'à ½"
- Capteurs jusqu'à 5 mégapixels, taille de pixel de 1,4 µm
- Objectif haute résolution pour caméras sur circuit optimisé pour les courtes distances de travail
- Distances focales de 2 mm à 35 mm
- **Modèles renforcés** également disponibles

Les Objectifs M12 Blue Series TECHSPEC® ppésentent une performance à haute résolution, ainsi que la même polyvalence que nos Objectifs M12 Green Series M12 TECHSPEC®. Chaque objectif est constitué de plusieurs éléments en verre de précision montés dans un logement compact en aluminium. Ces objectifs peuvent se connecter à des caméras de Monture C en utilisant l'Adaptateur M12 x0,5 pour Caméras de Monture C (**#53-675**) ou l'Adaptateur M12 X0,5 pour Monture C avec Joint torique en caoutchouc (**#59-241**) pour les environnements sensibles aux vibrations. Les Objectifs M12 Blue Series TECHSPEC® sont parfaits pour les applications d'imagerie automobile, industrielle, et médicale. Les spécifications optiques sont disponibles en soumettant une **Demande de Fichier optique**.

Remarque : **Accessoires d'Objectifs d'Imagerie TECHSPEC® µ-Video™** compatibles disponibles.

Edmund Optics a créé une large gamme d'Objectifs Monture S M12, conçus pour fournir une excellente résolution. Ces objectifs haute performance sont constitués de lentilles en verre de précision à l'intérieur d'un logement en métal. Chaque famille est optimisée pour des besoins spécifiques.

- Objectifs M12 Blue Series : conception haute résolution conjuguée-finie, optimisés pour les distances de travail des applications de vision industrielle.
- **Objectifs M12 Robustes Blue Series** : version à **stabilité renforcée** de nos Objectifs M12 Blue Series, disposent des mêmes optiques.
- **Objectifs M12 Green Series** : conception conjuguée-finie, optimisés pour les distances de travail des applications de vision industrielle.
- **Objectifs M12 Red Series** : conception conjuguée-infinie, optimisés pour une performance haute résolution jusqu'à l'infini
- **Objectifs M12 Série HEO** : optiques pour environnements difficiles (Harsh Environments Optics, HEO), version hermétique de nos Objectifs M12 Red Series.
- **Objectifs M12 à Lentille Liquide** : Lentille liquide intégrée pour un focus électronique rapide.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Focal Length	A	B	C*	D
2.0mm	18.0mm	21.7mm	2.26mm	4.75mm
3.0mm	14.0mm	17.1mm	4.8 - 4.7mm	5.8mm
4.0mm	14.0mm	19.7mm	6.1 - 6.0mm	4.4mm
5.0mm	14.0mm	14.6mm	4.0 - 3.9mm	3.7mm
6.0mm	14.0mm	14.1mm	6.9 - 6.8mm	4.5mm
8.0mm	14.0mm	12.3mm	8.8 - 8.6mm	3.7mm
10.0mm	14.0mm	17.0mm	6.6 - 6.3mm	3.7mm
12.5mm	15.0mm	22.9mm	10.1 - 9.7mm	4.8mm
17.5mm	14.0mm	20.7mm	5.8 - 4.9mm	7.6mm
25.0mm	18.0mm	30.0mm	8.5 - 6.5mm	11.5mm
35.0mm	18.0mm	29.5mm	18.72 - 14.0mm	14.5mm



*Specified for Optimized Working Distance of 150 - 250mm.