

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] 45mm EFL, traité MgF₂, Triplet Corrigé UV au Proche IR



Stock **#64-837** [CONTACT](#)

- 1 +

€2.860^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€2.860,00 prix unitaire
Qté 6-10	€2.430,00 prix unitaire
Qté 11-25	€2.290,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Achromatic Triplet Lens	Type:
-------------------------	-------

Propriétés physiques et mécaniques

22.5	Ouverture Utile CA (mm):
30.00 ±0.05	Diamètre du Logement (mm):

27.50 ±0.05	Longueur du Logement (mm):
Propriétés optiques	
45.00	Distance Focale EFL (mm):
±1.5 @ 248nm	Tolérance Distance Focale (%):
34.84	Distance Focale Arrière BFL (mm):
33.3	Focale Arrière BFL du Logement (mm):
CaF ₂ / Fused Silica / CaF ₂	Substrat: ☐
60-40	Qualité de Surface:
2.00	f#:
0.25	Ouverture Numérique NA:
MgF ₂ (193-1000nm)	Traitement:
MgF ₂ @ 600nm	Spécification du Traitement:
45.00	Distance Focale EFL @ 248nm (mm):
193 - 1000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

• Éléments de fluorure de calcium et silice UV


• Conception à coorection de couleur à large Bande de 193 nm à 1000 nm

• Idéaux pour des applications de fluorescence et de spectroscopie

Conçus avec des applications à large bande, nos Triplets Corrigés UV au Proche IR offrent une distance focale constante (voir les informations chromatiques ci-dessous) pour des longueurs d'ondes allant de 193nm à 1000nm. Construits avec indice de premier choix de Fluorure de Calcium et de Silice, ces triplets infinis-conjugués sont parfaits pour des applications d'imagerie utilisant une gamme étendue de longueurs d'onde. Les utilisations typiques des Triplets Corrigés UV au Proche IR incluent la recherche de fluorescence dans laquelle la lumière émise est dans le visible et les régions proches infra-rouges proches du spectre. Les éléments sont sans traitements et montés dans un logement en aluminium de diamètre 30mm.Traitements antireflets disponibles, toutefois une quantité minimale s'appliquera. Veuillez s'il vous plaît [nous contacter](#) pour plus d'informations.

[Les fichiers techniques](#) complets sont disponibles.

Informations techniques



Effective Focal Length EFL	193 - 400nm		400 - 1000nm		193 - 1000nm	
	Chromatic Shift	RMS Spot Size	Chromatic Shift	RMS Spot Size	Chromatic Shift	RMS Spot Size
36mm	1.8mm	240µm	0.4mm	214µm	2.2mm	268µm
45mm	1.1mm	88µm	0.3mm	69µm	1.3mm	95µm

90mm	2.0mm	64μm	0.6mm	38μm	2.5mm	69μm
135mm	1.6mm	49μm	0.6mm	31μm	2.1mm	51μm
180mm	1.4mm	46μm	0.6mm	28μm	1.9mm	45μm

;