

[Afficher tous les 23 produits de la même famille.](#)

Film Polarisant Circulaire (CP42HER), 500 x 600 mm, sens de rotation à droite



Stock **#29-452** 5 In Stock

-

1

+

€455^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€455,00 prix unitaire
Qté 6-25	€391,60 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Right-Handed Circular Polarizer	Type:
Polarization axis is parallel to marking on protective film.	Remarque:
Propriétés physiques et mécaniques	
600.00	Longueur (mm):

500.0 x600.0 ±5.0	Dimensions (mm):
0.27 ±0.04	Épaisseur (mm):
Circular Polarizing Film	Construction:

500.00	Largeur (mm):
--------	---------------

Propriétés optiques

Polymer Film CP42HER	Substrat: ☐
42	Transmission (%):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
>99.90	Efficacité de la polarisation (%):

Environnement & durabilité

-40 to +80	Température d'Utilisation (°C):
80 x500	Heat Resistance (°C x Hours):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:

Description produit

- Transmission supérieure à 42%
- Disponibles avec un substrat de film ou de plastique
- Modèles disponibles avec une polarisation tournée à gauche ou à droite

Les Polariseurs Circulaires (CP42HE et CP42HER) sont parfaits pour réduire l'éblouissement dans des applications d'imagerie ou pour augmenter la visibilité de l'affichage dans des environnements déjà lumineux. Ces polariseurs circulaires disposent d'une excellente transmission de la lumière visible de 400 - 700 nm. Le substrat de plastique offre une résistance accrue, tandis que le substrat de film offre une plus grande flexibilité et peut être découpé pour s'adapter aux besoins d'une application. Des directions de polarisation tournées à droite (CP42HER) ou à gauche (CP42HE) sont disponibles. La meilleure performance sera obtenue à 560 nm et la polarisation peut devenir plus elliptique plus l'écart par rapport à cette longueur d'onde recommandée est important.

Devis personnalisés disponibles immédiatement

Si vous avez besoin d'une taille ronde, carrée ou rectangulaire d'un polariseur dans des dimensions comprises entre 3 mm et 600 mm, veuillez consulter notre [Outil de devis pour les polariseurs](#). Nous vous fournirons un devis immédiat et nous pourrons vous livrer la pièce aux dimensions souhaitées dans un délai d'environ trois semaines. La page du calculateur comprend une liste complète des tolérances et restrictions de fabrication standard. Pour des polariseurs en polymère entièrement personnalisés en fonction de vos besoins, visitez notre section [Polariseurs en polymère personnalisés](#).