

[Afficher tous les 94 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Objectif M12 Robuste Blue Series, 4 mm FL, f/8



4mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Stock #36-355 **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €101⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-49	€101,00 prix unitaire
Qté 50+	€80,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Rugged Blue Series **Product Family:**

M12 Imaging Lens **Type:**

Filtre IR:

No

Propriétés physiques et mécaniques

Fixed **Option Iris:**

19.70 **Longueur (mm):**

14 **Diamètre Max. (mm):**

14 **Diamètre Externe (mm):**

6 **Poids (g):**

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
219.4mm - 71.0°

Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 220mm - 71.1°
Vertical: 152.6mm - 52.6°
Diagonal: 310.8mm - 90.8°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
219.4mm - 71.0°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
152.3mm - 52.5°

6.00 **Cercle Image Max. (mm):**

0.0016 **Ouverture Numérique NA, Côté Objet:**

6(5) **Nombre d'Éléments (Groupes):**

400 - 700 **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

4.00 **Distance Focale FL (mm):**

150 - ∞ **Distance de Travail (mm):**

f/8 **Ouverture (f/#):**

-25.68 @ Full Field **Distorsion (%):**

6.1 - 6.0 **Distance Focale Arrière BFL (mm):**

M4 MgF₂ @ 550nm **Spécification du Traitement:**

5.21 **Position de la Pupille d'Entrée (mm):**

7.83 **Plan Principal de l'Espace Objet (mm):**

2.85 **Plan Principal de l'Espace Image (mm):**

-25.68 **Distorsion maximum (%):**

-4.99 **Position de la Pupille de Sortie (mm):**

VIS **Lens Wavelength Range:**

Capteur

1/3" **Taille maximale du capteur:**

1.40 **Pixel Size (µm):**

Filetage & montage

N/A **Filetage Filtre:**

S-Mount (M12 x 0.5) **Monture:**

Environnement & durabilité

Stabilized (Robust Mechanics for Shock and Vibration) **Type de renforcement:**

Description produit


- Objectif de monture S pour capteurs jusqu'à 1/2"
- Capteurs jusqu'à 5 mégapixels, taille de pixel de 1,4 µm
- Conception renforcée (choc de 50G) de notre objectif Blue Series avec tous les composants optiques collés en place
- Distances focales de 2 à 25 mm
- **Modèles non renforcés** également disponibles

Les Objectifs M12 Robustes Blue Series TECHSPEC® bénéficient d'un **renforcement de la stabilité**, ce qui permet de protéger l'objectif des dommages tout en réduisant le décalage de pixels et en conservant la stabilité du pointage optique suite à des chocs et vibrations. Chaque objectif est constitué de plusieurs optiques en verre de précision qui sont collées dans un logement compact en aluminium. Le collage des optiques élimine même les plus petits mouvements qui provoquent souvent le décalage de pixels. Le tracé objet sur image est conservé, même après des chocs et vibrations importants ; si le centre de l'objet est situé sur le pixel central, il correspondra toujours au même pixel central. Ces objectifs sont parfaits pour des applications d'imagerie calibrée tels que la mesure et l'estimation, la mesure stéréoscopique, la robotique et la détection, les véhicules autonomes et le suivi d'objets. Ces objectifs sont disponibles dans toute une gamme d'options de f/# allant de f/2,5 à f/8.


Edmund Optics a créé une large gamme d'Objectifs Monture S M12, conçus pour fournir une excellente résolution. Ces objectifs haute performance sont constitués de lentilles en verre de précision à l'intérieur d'un logement en métal. Chaque famille est optimisée pour des besoins spécifiques.

- **Objectifs M12 Blue Series** : conception haute résolution conjuguée-finie, optimisés pour les distances de travail des applications de vision industrielle.
- Objectifs M12 Robustes Blue Series : version à **stabilité renforcée** de nos Objectifs M12 Blue Series, disposent des mêmes optiques.
- **Objectifs M12 Green Series** : conception conjuguée-finie, optimisés pour les distances de travail des applications de vision industrielle.
- **Objectifs M12 Red Series** : conception conjuguée-infinie, optimisés pour une performance haute résolution jusqu'à l'infini
- **Objectifs M12 Série HEO** : optiques pour environnements difficiles (Harsh Environments Optics, HEO), version hermétique de nos Objectifs M12 Red Series.
- **Objectifs M12 à Lentille Liquide** : Lentille liquide intégrée pour un focus électronique rapide


Informations techniques




#36-355, 4mm FL f/8, Rugged Blue Series M12 Lens, Distortion Plot




#36-355, 4mm FL f/8, Rugged Blue Series M12 Lens, Relative Illumination Plot




#36-355, 4mm FL f/8, Rugged Blue Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot




#36-355, 4mm FL f/8, Rugged Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f8



#36-355, 4mm FL f/8, Rugged Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f8



#36-355, 4mm FL f/8, Rugged Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f8



#36-355, 4mm FL f/8, Rugged Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f8