

[Afficher tous les 25 produits de la même famille.](#)

5 x 5 mm, Diffuseur Hybride à Large Bande



Broadband Hybrid Diffusers

Stock **#36-604** 20+ In Stock

-

1

+

€40²⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€40,25 prix unitaire
Qté 11-49	€32,25 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Opal Diffuser

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):

5.00 x 5.00 ±0.3

Sablage:

120

1.75 ±0.1	Épaisseur (mm):
5.00	Largeur (mm):
5.00	Longueur (mm):

Propriétés optiques

Uncoated	Traitement:
White Diffusing Glass	Substrat: □
400 - 1100	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 211:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

• Verre blanc semi-opaque traité en surface

• Combine Deux Mécanismes de Dispersion

• Excellente Dispersion dans le Proche IR

Les Diffuseurs Hybrides à Large Bande sont des diffuseurs semi-opaques conçus pour une dispersion efficace de l'UV au proche IR. Grâce aux surfaces sablées au sablage 120 et un milieu dispersif de 1,75 mm d'épaisseur, ces diffuseurs disposent de deux moyens de dispersion. Chacun de ces moyens a sa propre dépendance de longueur d'onde, et une fois combinés dans une seule optique, ceci produit un diffuseur capable de disperser sur une large bande spectrale. Les Diffuseurs Hybrides à Large Bande sont parfaits pour les applications nécessitant une dispersion élevée pour un éclairage uniforme, et peuvent être utilisés comme écrans.

Montures compatibles