

[Afficher tous les 137 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC® Miroir Parabolique Hors Axe, Or Nu, 175 □, 50,8 x 108,9 mm EFL, 30°**



Stock **#84-605** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕

**€249,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€249,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:  
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm):  
50.80 +0.00/-0.38

Distance Focale EFL (mm):  
108.89

Tolérance Distance Focale (%):  
±1

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Radius of Curvature (mm):</b><br>203.20                                                                                                                      |
| <b>Traitement:</b><br>Bare Gold                                                                                                                                 |
| <b>Type de Traitement:</b><br>Metal                                                                                                                             |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> ≥94% @ 700 - 800nm<br>R <sub>avg</sub> ≥97% @ 800 - 2,000nm<br>R <sub>avg</sub> ≥98% @ 2,000 - 12,000nm |
| <b>Angle d'Offset (°):</b><br>30                                                                                                                                |
| <b>Distance Focale Parente PFL (mm):</b><br>101.6                                                                                                               |
| <b>Surface Figure, RMS:</b><br>λ/4                                                                                                                              |
| <b>Rugosité de Surface (Angstroms):</b><br><175 RMS                                                                                                             |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>700 - 12000                                                                                                            |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>80-50                                                                                                                             |
| <b>Platines de Montage Compatibles:</b><br><a href="#">#47-112</a>                                                                                              |
| <b>Substrat:</b><br>Aluminum 6061-T6                                                                                                                            |
| <b>Y Offset (mm):</b><br>54.45                                                                                                                                  |
| <b>Front d'Onde Réflechi, RMS:</b><br>λ/2                                                                                                                       |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |