

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Miroir Parabolique Hors Axe, Aluminium Protege, 100 mm, 50,8 x 50,8 mm EFL, 90°



Stock #35-506 ☒ En Stock

[D'autres traitements](#)



1



€405,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€405,00

Qté 6+

€364,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.38

Distance Focale EFL (mm):

50.80
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Radius of Curvature (mm): 50.80
Traitement: Protected Aluminum (400-2000nm)
Type de Traitement: Metal
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥85% @400 - 700nm R _{avg} ≥97% @2,000 - 12,000nm
Angle d'Offset (°): 90
Distance Focale Parente PFL (mm): 25.4
Surface Figure, RMS: λ/2
Rugosité de Surface (Angstroms): <100 RMS
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000
Ouverture Utile (%): 90
Qualité de Surface: 80-50
Platines de Montage Compatibles: #47-112
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y Offset (mm): 50.8
Front d'Onde Réflechi, RMS: 1λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme