


[Afficher tous les 24 produits de la même famille.](#)

Mire en Damier Verre, 50 x 50 mm



Glass Checkerboard Calibration Target

Stock **#15-977** **2 In Stock**

-

1

+

€735⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€735,00 prix unitaire
Qté 5+	€699,40 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
No	NIST Certification:
Propriétés physiques et mécaniques	
0.8 x 0.8 ±0.002	Taille de Motif (mm):
50 x 50 ±0.10	Dimensions (mm):

1.52 ±0.10	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
Traitement: Low Reflective Chrome (reflectivity <25% at 550nm)	
Substrat: Float Glass	
Conformité réglementaire	
RoHS 2015: Conforme	
Certificate of Conformance: Visionner	
Reach 235: Conforme	

Description produit

- Motifs en chrome sur des substrats de verre aux dimensions stables (opale et verre)
 - Optimisées pour la calibration de l'éclairage réflectif des systèmes d'imagerie
 - Diverses tailles pour les champs de vision étroits ou larges
- Les Mres de Calibration en Damier permettent de calibrer des caméras de vision industrielle 2D en détectant la distorsion de l'image ou d'éventuels problèmes de capteur afin d'assurer une mesure précise. Ces mires en damier présentent des substrats de verre optique blanc ivoire qui restent rigides et n'affectent donc pas le motif par flexion. Ces mires en damier minimisent l'effet d'ombre des reflets et conviennent ainsi parfaitement à la calibration de l'éclairage réflectif des systèmes d'imagerie à champ de vision large. Elles sont disponibles dans une gamme de tailles convenant aux caméras à champ de vision étroit ou large.

Remarque : Les mires dont la spécification est « Certification NIST : Oui » incluent un certificat d'étalonnage.

Informations techniques

