

Lame à Retard λ/4 d’Ordre Zéro en Quartz, 50,8 mm dia., 632,8 nm



Stock **#85-049** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 + **€1.086,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€1.086,95

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm): 34.00
Traitement: Laser V-Coat (632.8nm)
Longueur d’Onde de Conception DWL (nm): 632.8
Diamètre (mm): 50.80 +0.00/-0.25
Substrat: ☐ Crystal Quartz

Retard: λ/4
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 9.00 +0.00/-0.25
Type: Crystalline Waveplate
Construction: Crystalline
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/8 for central 80% of clear aperture
Parallélisme (arcsec): <3
Tolérance de Retard: ±λ/200
Coefficient de Température (λ/°C): 0.0001
Ordre de Retard: 0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner