

50,8mm Dia., Revêtement en Aluminium, Miroir avec Substrat en Alu.



Metal Substrate Mirrors

Stock **#47-117** 2 In Stock

-

1

+

€382¹³

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€382,13 prix unitaire
Qté 6-25	€344,02 prix unitaire
Qté 26-49	€325,48 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Flat Mirror

Type:


Propriétés physiques et mécaniques	
50.80 +0.00/-0.38	Diamètre (mm):
90	Ouverture Utile (%):
<175	Rugosité de Surface (Angstroms):
9.50	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
Aluminum 6061-T6	Substrat: □
80-50	Qualité de Surface:
Spécification du Traitement: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >70% @ 700 - 2000nm R _{avg} >97% @ 2 - 12µm	
Protected Aluminum (400-12000nm)	Traitement:
Metal	Type de Traitement:
0.4 - 12	Gamme de Longueur d'Onde (µm):
400 - 12000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
λ/4	Surface Flatness (RMS):
Filetage & montage	
6-32 TPI Tapped Holes	Filetage:


Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

DESCRIPTION PRODUIT

- Substrat en aluminium
 - Excellents pour les applications laser LWIR
 - Traitements en aluminium et or disponibles
- Les Miroirs à Substrat Métallique sont disponibles avec un traitement en aluminium protégé ou en or protégé, et sont excellents pour les applications laser LWIR (supérieures à 2000 nm). En raison de la rugosité de surface tournée au diamant, de 17,5 nm, ces miroirs ne conviennent pas aux applications dans le visible et l'UV nécessitant une faible dispersion. La surface arrière des miroirs est usinée à plat et est taraudée de 3 trous pour un montage facile et précis. Les miroirs à substrat métallique sont des miroirs métalliques à substrat d'aluminium, tournés au diamant. Ces miroirs sont disponibles en cinq diamètres : 25,4, 38,1, 50,8, 76,2 et 101,6 mm.

INFORMATIONS TECHNIQUES





MONTURES COMPATIBLES