


[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

50,8mm Diamètre, Argent, Miroir Laser à Large Bande



Stock **#48-017** 17 In Stock

-

1

+

€351^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€351,00 prix unitaire
Qté 6-25	€309,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Laser Mirror	Type:
Optical Power: $\lambda/10$	Remarque:
Propriétés physiques et mécaniques	
>80	Ouverture Utile (%):

Ground	Surface Arrière:
50.80 +0.0/-0.2	Diamètre (mm):
12.50 ±0.3	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
20-10	Qualité de Surface:
R _{avg} >99% @0.45 - 12.0µm	Spécification du Traitement:
450 - 12000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
λ/10	Planéité de Surface (P-V):
λ/20	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
Metal	Type de Traitement:
Protected Silver (450-12000nm)	Traitement:
0-45	Angle d'Incidence (°):
BOROFLOAT®	Substrat: ☐
0.5 J/cm ² @ 10ns	Damage Threshold, By Design: ☐

Environnement & durabilité	
ML-M13508-C	Durabilité:

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	REACH 201:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Excellents pour les lasers accordables et les sources laser à réflexion multiple
- Haute réflectivité de 0 à 45° pour tout état de polarisation
- Différents traitements disponibles

Les Miroirs Laser de Précision à Large Bande TECHSPEC® présentent une réflectivité élevée et sont parfaits pour les applications de direction de faisceau dans l'UV, le visible et l'IR proche. Les traitements diélectriques à large bande offrent une réflectivité >98% de 450 nm à 12 µm pour des angles d'incidence de 0 à 45°. Ces miroirs répondent aux normes de durabilité MIL-M-1350BC. Les Miroirs Laser de Précision à Large Bande TECHSPEC® ont été spécialement conçues pour les applications laser les plus exigeantes requérant des seuils de dommage laser élevés tel que le balayage par laser et l'orientation du faisceau. Les miroirs ont un substrat BOROFLOAT® et sont proposés dans les diamètres de 12,70; 25,40 et 50,80 mm.


LASER OPTICS

MADE BY EDMUND OPTICS®



LEARN MORE

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Montures compatibles
