

TECHSPEC® 50mm de Diamètre x 200mm FL, Raie Laser 980nm, Lentille PCX



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Stock **#69-584** FIN DE SÉRIE ☐ **En Stock**

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕

€23,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€23,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
200.00 @587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
196.66

Traitement:

Laser V-Coat (980nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 980nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.07 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.00
Rayon R₁ (mm): 103.36
Ouverture Utile CA (mm): 49
f/#: 4.00
Ouverture Numérique NA: 0.13
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 980
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 980nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner