

Lentille Condenseur Asphérique Traitée MgF₂, 50,8 mm de dia x 32 mm FL



Stock **#21-203** CONTACT

☐ [D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕ **€69,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€69,00

Qté 11+
€62,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
50.80 +0.0/-0.2

Distance Focale EFL (mm):
32.00

Ouverture Numérique NA:
0.79

Distance Focale Arrière BFL (mm): 17
Substrat: ☐ H-K51
Tolérance Distance Focale (%): ±5
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Centrage (arcmin): ≤30
Qualité de Surface: 80-50 (typical)
Ouverture Utile CA (mm): 45.72
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.10
Épaisseur Centrale CT (mm): 25.00 ±0.30
f/#: 0.63
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 20.5
Rayon R₂ (mm): 99.64
Shape of Back Surface: Convex
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme