

TECHSPEC® 50 mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C



50mm Focal Length, #59-873



Stock **#59-873** ☐ En Stock

- 1 +

€350,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€350,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
53.70

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
6.2°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

10.0°
Filetage Filtre: M30.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 35.8
Diamètre Externe (mm): 35.8
Poids (g): 107
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 4.6°
Max. Protrusion Derrière (mm): 2.85
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0437
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 10.0°
Nombre d'Éléments (Groupes): 6 (4)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 6.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 5.5°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 50.00
Grossissement Primaire PMAG 0.207
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 250 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/2 - f/22
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 33.76
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 3.5°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 39.77
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -36.21
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 10.0° Vertical: 7.5° Diagonal: 12.5°
Distorsion maximum (%): 0.3
Position de la Pupille de Sortie (mm): -43.04
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: Compact Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance:

