

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Objectif SWIR à Distance Focale Fixe Série C, 50 mm



Stock #23-224 **9 In Stock**

- 1 + €483⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€483,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

C SWIR Series	Product Family:
Fixed Focal Length Lens	Type:
Compact Lens	Imaging Lens Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
53.70	Longueur (mm):
35.8	Diamètre Max. (mm):
35.8	Diamètre Externe (mm):
107	Poids (g):
2.85	Max. Protrusion Derrière (mm):

Propriétés optiques

10.0 °	Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
10.0 °	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
6.9 °	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
6.2 °	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
5.5 °	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
4.6 °	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
3.5 °	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
11.00	Cercle Image Max. (mm):
0.0437	Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
6 (4)	Nombre d'Éléments (Groupes):
900 - 1700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
50.00	Distance Focale FL (mm):
250 - ∞	Distance de Travail (mm):
Horizontal: 10.0 ° Vertical: 7.5 ° Diagonal: 12.5 °	Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
f/2 - f/22	Ouverture (f/#):
900 - 1700nm BBAR	Traitement:
900 - 1700nm BBAR	Spécification du Traitement:
33.76	Position de la Pupille d'Entrée (mm):
39.77	Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
-36.21	Plan Principal de l'Espace Image (mm):
0.3	Distorsion maximum (%):
-43.04	Position de la Pupille de Sortie (mm):
SWIR	Lens Wavelength Range:

Capteur

2/3"	Taille maximale du capteur:
2.74	Pixel Size (µm):

Filetage & montage

M30.5 x 0.50 (Female)	Filetage Filtre:
C-Mount	Monture:

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):

-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

Description produit

- Objectif de monture C pour capteurs jusqu'à 2/3"
- Capteurs jusqu'à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
- Objectif compact SWIR pour une gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm
- Distances focales de 3,5 mm à 100 mm

Les Objectifs **SWIR** à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont des objectifs compacts et légers conçus comme une alternative économique aux **Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR TECHSPEC®**. Ces objectifs présentent de grandes ouvertures maximales, des traitements AR à large bande optimisés pour une gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm, et tiennent compte des distances de travail et des exigences de résolution de l'automatisation et de l'inspection des usines. Pour une résolution et des performances optimales dans la gamme spectrale cible de l'application, il est recommandé d'utiliser des **Filtres de Vision Industrielle SWIR** et un **Éclairage LED SWIR**. Les Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont fabriqués avec une grande tolérance, ce qui permet d'obtenir de meilleurs niveaux de performance d'imagerie et de faibles variations d'un objectif à l'autre, assurant ainsi une installation simple dans de multiples systèmes. Également disponibles avec des performances optimisées dans les gammes spectrales **VIS** ou **VIS-NIR**, les objectifs de la série C sont idéaux pour une grande variété d'applications de vision industrielle, d'automatisation industrielle et d'autonomie.