

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Objectifs a Distance Focale Fixe de la Serie CA 50 mm



50mm CA Series Fixed Focal Length Lens

Stock #11-320 3-4 JOURS



1



€850,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€850,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
72.58

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
26.8mm - 7.3°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
36.1mm - 10.1°

Filetage Filtre:

M37.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 50
Diamètre Externe (mm): 50
Poids (g): 276
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 20.1mm - 5.5°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 52.6mm - 14.6°
Cercle Image Max. (mm): 27.90
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.059
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3": 72.4mm - 19.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 59.5mm - 16.1°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 30.1mm - 8.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 24.3mm - 6.6°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 50.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.239
Taille maximale du capteur: APS-C
Distance de Travail (mm): 200 - ∞
Monture: TFL-Mount
Ouverture (f/#): f/1.8 - f/16
Traitement: λ/4 MgF ₂
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 30.93
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 15.1mm - 4.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 55.36
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -27.42
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 93.5mm - 25.2° Vertical: 70.1mm - 19° Diagonal: 116.8mm - 31.2°
Distorsion maximum (%): -0.36
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-C: 93.8mm - 25.2°
Position de la Pupille de Sortie (mm): -75.18
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

Reach 235:
Conforme