

## 50,8mm Dia. x 50,8mm FL, non traité, Lentille Asphérique en ZnSe



Stock #62-963 3-4 JOURS

- 1 + **€1.397,00**

AJOUTER AU PANIER

|           |
|-----------|
| Qté 1+    |
| €1.397,00 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

|                       |
|-----------------------|
| Espace téléchargement |
|-----------------------|



Diamètre (mm):  
50.80 +0.0/-0.13

Distance Focale EFL (mm):  
50.80 @ 10600nm

Ouverture Numérique NA:  
0.50

Substrat: ☐  
Zinc Selenide (ZnSe)

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Longueur d'onde de conception asphérique:</b><br>10600 |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                            |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br>≤3                           |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                       |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>45.72                  |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>3.10                 |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>8.30 ±0.20          |
| <b>f/#:</b><br>1.00                                       |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed              |
| <b>Type:</b><br>Aspheric Lens                             |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>600 - 18000      |
| <b>Conjugate Distance:</b><br>Infinite                    |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |