

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

Monture Optique de Translation X-Y-Z, 50,8 mm de dia. optique



5 Axes Optical Mount



Stock **#62-960** **2 In Stock**

-

1

+

 €605^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€605,00 prix unitaire
Qté 5-9	€574,90 prix unitaire
Qté 10+	€514,40 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Type:	Adjustable - Linear (XYZ)
Type d'Optique:	Circular

Propriétés physiques et mécaniques	
46.0	Ouverture Utile CA (mm):
97.0	Diamètre Externe (mm):
36.00	Épaisseur (mm):
±1.5 in X and Y, ±1.5 in Z	Course (mm):
240	Poids (g):
Black Anodized Aluminum	Construction:
Filetage & montage	
50.0 - 50.8	Taille des optiques compatibles (mm):
11.0 (Max)	Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
M6 x 1.0	Compatible Post:
Conformité réglementaire	
Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Description produit

- Montures réglables sur 2 axes, 3 axes et 5 axes disponibles
- Options pour composants optiques de 12,5 mm (0,5"), 25 mm (1") et 50 mm (2") de diamètre
- Filetages de montage M6

Les Montures Optiques Multi-Axes Réglables peuvent ajuster le positionnement de l'optique le long des axes X et Y, ainsi que par un ajustement optionnel le long de l'axe Z et par inclinaison (tip/tilt).L'emballage compact permet des réglages d'alignement précis sans avoir recours à des platines plus volumineuses. Les Montures Optiques Multi-Axes Réglables sont idéales pour les réglages d'alignement dans les prototypes et les systèmes optiques de précision de laboratoire. Ces montures comprennent des filetages de montage M6 qui les rendent compatibles avec nos Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable.Un anneau de retenue et un anneau en Delrin sont utilisés ensemble pour fixer l'optique sans endommager sa surface.

Informations techniques

