

TECHSPEC® Lentille Asphérique en Ge Traitée 8-12µm, 50 mm de dia. x 25 mm FL



Stock **#87-997** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€1.888,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€1.888,00

Qté 6+

€1.510,40

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
25.00 @4000nm

Ouverture Numérique NA:
1.00

Distance Focale Arrière BFL (mm): 20.64
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Longueur d'onde de conception asphérique: 4000
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: λ/6
Traitement: BBAR (8000-12000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <3.0% @ 8 - 12μm
Centrage (arcmin): ≤5
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 45
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.5
Épaisseur Centrale CT (mm): 7.75 ±0.10
f/#: 0.5
Biseau: Protective bevel as needed
Bords: Diamond Turned
Rayon R₂ (mm): 49.34
Shape of Back Surface: Concave
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 8000 - 12000
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme