

TECHSPEC® 50mm Dia., 0,50 NA, traité NIR, Lentille Asphérique



Stock **#66-336** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€550,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€550,00

Qté 6+

€440,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:

0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm): 38.33
Substrat: L-BAL35
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 1.2λ
Traitement: BBAR (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.5% @ 600 - 1050nm
Centrage (arcmin): ≤5
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 45
Épaisseur au Bord ET (mm): 8.01
Épaisseur Centrale CT (mm): 19.40 ±0.1
f/#: 1.00
Biseau: Protective bevel as needed
Rayon R₂ (mm): 500
Shape of Back Surface: Convex
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 20.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme