

[Afficher tous les 379 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Fenêtre 1λ en Silice Fondue Traitée UV-VIS, 50 mm de dia., 2 mm d'épaisseur



Stock #19-882 12 In Stock

-

1

+

€175<sup>,00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €175,00 prix unitaire            |
| Qté 6-25          | €139,00 prix unitaire            |
| Qté 26-49         | €131,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

263.00

#Sorting:

Caractéristiques du produit

Protective Window

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

45.00

Ouverture Utile CA (mm):

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 50.00 +0.00/-0.20    | Diamètre (mm):                      |
| 2.00 ±0.38           | Épaisseur (mm):                     |
| <5                   | Parallélisme (arcmin):              |
| Protective as needed | Biseau:                             |
| 90                   | Ouverture Utile (%):                |
| Fine Ground          | Bords:                              |
| 0.16                 | Rapport de Poisson:                 |
| 73                   | Module d'Élasticité de Young (GPa): |
| 522.00               | Dureté de Knoop (kg/mm²):           |

Propriétés optiques

|                                                                              |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UV-VIS (250-700nm)                                                           | Traitement:                             |
| <a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)                                  | Substrat: □                             |
| 1.458                                                                        | Indice de Réfraction (n <sub>d</sub> ): |
| 60-40                                                                        | Qualité de Surface:                     |
| 1λ                                                                           | Front d'Onde Transmis, P-V:             |
| 67.8                                                                         | Nombre d'Abbe (v <sub>d</sub> ):        |
| R <sub>abs</sub> ≤1.0% @ 350 - 450nm<br>R <sub>avg</sub> ≤1.5% @ 250 - 700nm | Spécification du Traitement:            |
| 250 - 700                                                                    | Gamme de Longueur d'Onde (nm):          |

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| 3 J/cm² @ 355nm, 10ns<br>5 J/cm² @ 532nm, 10ns | Damage Threshold, Reference: |
|------------------------------------------------|------------------------------|

Propriétés des matériaux

|                                                                   |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2.20                                                              | Densité (g/cm³):                                              |
| 0.52 (+5 to +35°C)<br>0.57 (0 to +200°C)<br>0.48 (-100 to +200°C) | Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 <sup>-6</sup> /°C): |
| 7980 0G                                                           | Fused Silica Grade:                                           |

Conformité réglementaire

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">Conforme</a>  | RoHS 2015:                  |
| <a href="#">Visionner</a> | Certificate of Conformance: |
| <a href="#">Conforme</a>  | Reach 235:                  |

Description produit

- Disponibles avec ou sans traitement antireflets à large bande
- Idéales pour applications à large bande
- Tailles de 5 mm de diamètre à carrés de 50 mm disponibles
- Fenêtres en Silice Fondue UV [λ/4](#) ou [λ/10](#) aussi disponibles

Les Fenêtres 1λ en Silice Fondue UV TECHSPEC® sont fabriquées avec précision en utilisant de la silice fondue synthétique. En plus d'une forte transmission, la silice fondue synthétique de ces fenêtres optiques fournit des propriétés thermiques plus élevées, une pureté exceptionnelle et une excellente durabilité environnementale pour toutes applications exigeantes. Les fenêtres sont idéales pour les applications à large bande sensibles aux coûts et sont disponibles sans traitement ou avec des traitements antireflets à large bande. Les Fenêtres 1λ en Silice Fondue UV TECHSPEC® ont des tailles allant de 5 mm à 100 mm de diamètre. Des fenêtres λ/4 ou λ/10 UV en silice fondue sont également disponibles.

**Remarque :** Les nouveaux ajouts à cette famille de produits peuvent être précisés avec une spécification de distorsion du front d'onde transmis (TWD) au lieu d'une planéité de surface. Pour plus d'informations sur la différence entre ces deux spécifications, consultez notre note d'application [Comprendre les fenêtres optiques](#).

Informations techniques



UV FS Transmission Curve



## FUSED SILICA

### Uncoated Fused Silica Typical Transmission



Typical transmission of a 3mm thick, uncoated fused silica window across the UV - NIR spectra.

[Click Here to Download Data](#)

### Fused Silica with MgF<sub>2</sub> Coating Typical Transmission



Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with MgF<sub>2</sub> (400-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:

$R_{avg} \leq 1.75\% @ 400 - 700\text{nm}$  (N-BK7)

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

[Click Here to Download Data](#)

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p data-bbox="583 261 1075 371"><b>Fused Silica with UV-AR Coating</b><br/><b>Typical Transmission</b></p>        | <p data-bbox="1329 424 1854 474">Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-AR (250-425nm) coating at 0° AOI.</p> <p data-bbox="1329 486 1854 537">The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <div data-bbox="1476 549 1707 626"><math>R_{abs} \leq 1.0\% \text{ @ } 250 - 425\text{nm}</math><math>R_{avg} \leq 0.75\% \text{ @ } 250 - 425\text{nm}</math><math>R_{avg} \leq 0.5\% \text{ @ } 370 - 420\text{nm}</math></div> <p data-bbox="1329 638 1854 688">Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p data-bbox="1476 700 1707 721"><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>           |
| <p data-bbox="575 943 1083 1053"><b>Fused Silica with UV-VIS Coating</b><br/><b>Typical Transmission</b></p>    | <p data-bbox="1329 1101 1854 1151">Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-VIS (250-700nm) coating at 0° AOI.</p> <p data-bbox="1329 1163 1854 1213">The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <div data-bbox="1476 1225 1707 1279"><math>R_{abs} \leq 1.0\% \text{ @ } 350 - 450\text{nm}</math><math>R_{avg} \leq 1.5\% \text{ @ } 250 - 700\text{nm}</math></div> <p data-bbox="1329 1314 1854 1365">Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p data-bbox="1476 1377 1707 1397"><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>                                                              |
| <p data-bbox="569 1626 1087 1736"><b>Fused Silica with VIS-EXT Coating</b><br/><b>Typical Transmission</b></p>  | <p data-bbox="1329 1804 1854 1855">Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.</p> <p data-bbox="1329 1866 1854 1917">The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <div data-bbox="1476 1929 1707 1955"><math>R_{avg} \leq 0.5\% \text{ @ } 350 - 700\text{nm}</math></div> <p data-bbox="1329 1967 1854 2018">Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p data-bbox="1476 2030 1707 2050"><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>                                                                                                                          |
| <p data-bbox="575 2309 1083 2418"><b>Fused Silica with VIS-NIR Coating</b><br/><b>Typical Transmission</b></p>  | <p data-bbox="1329 2442 1854 2493">Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.</p> <p data-bbox="1329 2504 1854 2555">The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <div data-bbox="1476 2567 1707 2644"><math>R_{abs} \leq 0.25\% \text{ @ } 880\text{nm}</math><math>R_{avg} \leq 1.25\% \text{ @ } 400 - 870\text{nm}</math><math>R_{avg} \leq 1.25\% \text{ @ } 890 - 1000\text{nm}</math></div> <p data-bbox="1329 2674 1854 2724">Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p data-bbox="1476 2736 1707 2757"><a href="#">Click Here to Download Data</a></p> |



Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with MS  
0° (425-675nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:

$$R_{avg} \leq 0.4\% @ 425 - 675nm$$

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

[Click Here to Download Data](#)



Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with  
YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:

$$R_{\text{abs}} \leq 0.25\% @ 532\text{nm}$$

$$R_{\text{abs}} \leq 0.25\% @ 1064\text{nm}$$

$$R_{avg} \leq 1.0\% @ 500 - 1100\text{nm}$$

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

[Click Here to Download Data](#)



Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR  
I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:

$$R_{avg} \leq 0.5\% @ 600 - 1050\text{nm}$$

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

[Click Here to Download Data](#)



Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:

$R_{\text{abs}} \leq 1.5\% @ 750 - 800\text{nm}$

$$R_{\text{abs}} \leq 1.0\% @ 800 - 1550\text{nm}$$

$$R_{\text{avg}} \leq 0.7\% @ 750 - 1550\text{nm}$$

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

[Click Here to Download Data](#)

# Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

## Montures compatibles

---