

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

## Objectif à Distance Focale Fixe 50mm



#86-210

Stock **#86-210** **1 In Stock**

[Produits similaires](#)

⊖ 1 ⊕ €1.787<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1+	€1.787,00 prix unitaire
--------	-------------------------

Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>
------------	----------------------------------

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

**Product Family:**  
4/3" Format Fixed Focal Length Lenses

**Type:**  
Fixed Focal Length Lens

### Propriétés physiques et mécaniques

**Option Iris:**  
Variable

74.00	Longueur (mm):
45.0	Diamètre Max. (mm):
45	Diamètre Externe (mm):
220.00	Poids (g):

## Propriétés optiques

20.6	Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
100.00	Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
21.60	Cercle Image Max. (mm):
50.00	Distance Focale FL (mm):
300 - ∞	Distance de Travail (mm):
f/2 - f/22	Ouverture (f/#):
<0.9	Distorsion (%):
0.8	Distorsion maximum (%):
VIS	Lens Wavelength Range:

## Capteur

4/3"	Taille maximale du capteur:
5.00	Pixel Size (µm):

## Filetage & montage

M37.5 x 0.50	Filetage Filtre:
C-Mount	Monture:

## Conformité réglementaire

<a href="#">Dispensé</a>	RoHS 2015:
<a href="#">Visionner</a>	Certificate of Conformance:
<a href="#">Contains SVHC(s)</a>	REACH 241:

## Description produit

- Objectif de monture C pour capteurs jusqu'à 1"
- Distorsion TV inférieure à 1,0%
- Distances focales de 12 mm à 50 mm

□

Disponibles en plusieurs distances focales, les Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 4/3" intègrent une focalisation flottante avec des lentilles asphériques pour optimiser la résolution sur toute leur distance de travail. Adaptés à de nombreuses applications de vision industrielle, ces objectifs à distance focale fixe disposent d'un traitement antireflets (AR) pour une transmission maximale. Ces objectifs sont disponibles avec des distances focales allant de 12 à 50 mm.