

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 50mm, Objectif à Distance Focale Fixe Serie LR



50mm Focal Length, #85-203

Stock #85-203 3-4 JOURS



1



€1.020,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.020,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
43.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
63.6mm - 7.3°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
87.5mm - 10.1°

Filetage Filtre:

M43 x0.75 (Female)
Diamètre Max. (mm): 56
Poids (g): 223
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 47.7mm - 5.5°
Max. Protrusion Derrière (mm): 10.6
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 127.4mm - 14.6°
Cercle Image Max. (mm): 43.30
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0238
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 362.7mm - 39.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 35 mm: 362.7mm - 39.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3": 223.8mm - 25.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 141.4mm - 16.2°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 71.6mm - 8.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 57.6mm - 6.6°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 50.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.101
Taille maximale du capteur: 35mm
Distance de Travail (mm): 500 - ∞
Monture: F-Mount
Ouverture (f/#): f/2 - f/22
Traitement: N4 MgF2
Spécification du Traitement: N4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 21.93
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 35.8mm - 4.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 43.06
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -12.94
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 348.7mm - 38.5° Vertical: 260.1mm - 29.3° Diagonal: 438.7mm - 47.2°
Distorsion maximum (%): -0.84
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-H: 292.9mm - 32.7°
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-C: 223.8mm - 25.3°
Position de la Pupille de Sortie (mm): -49.53
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: Lens for Large Format Sensors
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating

temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)
