

[Afficher tous les 22 produits de la même famille.](#)

## 5mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique



Optic Component Mounts

Stock **#64-551** **16 In Stock**

-

1

+

€32<sup>75</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-9           | €32,75 prix unitaire             |
| Qté 10+           | €29,60 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Fixed                       | Type:           |
| Circular                    | Type d'Optique: |

| Propriétés physiques et mécaniques |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 4.0                                | Ouverture Utile CA (mm): |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 30.0                    | Diamètre Externe (mm): |
| 12.00                   | Épaisseur (mm):        |
| Black Anodized Aluminum | Construction:          |

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 5.70 | Max. Thickness of Compatible Optics (mm): |
|------|-------------------------------------------|

Filetage & montage

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| 5.0            | Taille des optiques compatibles (mm): |
| M6 x 1.0, ¼-20 | Compatible Post:                      |

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Conforme  | RoHS 2015:                  |
| Visionner | Certificate of Conformance: |
| Conforme  | Reach 247:                  |

Description produit

• Simple configuration de montage


• Conception en aluminium anodisé noir

• Configurations métriques et impériales

• **Tiges** et **supports de tiges** requis pour le montage

Ces Montures Optiques sont conçues pour maintenir des lentilles, filtres, miroirs et autres composants optiques. L'anneau des retenue inclut sécurise le composant en position. Les Montures Optriques nécessited les **tiges** et **supports de tiges** (non inclus) pour le montage à des tables optiques. Les montures acceptent des tiges impériales (¼-20) et métriques (M6). Ces montures son fabriquées en aluminium anodisé noir dans un arrangement de monture simple.

Informations techniques



| Maximum Optic Diameter | Clear Aperture (CA) | Mount Diameter A | B    | Maximum Optic Thickness T1 | Mount Thickness T2 | Stock No.               |
|------------------------|---------------------|------------------|------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 5                      | 4                   | 30               | 13.5 | 5.7                        | 12                 | <a href="#">#64-551</a> |
| 6                      | 5                   | 30               | 13.5 | 5.7                        | 12                 | <a href="#">#64-552</a> |
| 9                      | 6                   | 30               | 13.5 | 6                          | 12                 | <a href="#">#64-553</a> |
| 10                     | 7                   | 30               | 13.5 | 6                          | 12                 | <a href="#">#64-554</a> |
| 12                     | 9                   | 35               | 16.0 | 10                         | 16                 | <a href="#">#64-555</a> |
| 12.7                   | 9.5                 | 35               | 16.0 | 10                         | 16                 | <a href="#">#64-556</a> |
| 15                     | 12                  | 35               | 16.0 | 10                         | 16                 | <a href="#">#64-557</a> |
| 18                     | 15                  | 40               | 19.0 | 12                         | 18                 | <a href="#">#64-558</a> |
| 20                     | 17                  | 40               | 19.0 | 12                         | 18                 | <a href="#">#64-559</a> |
| 25                     | 22                  | 45               | 21.5 | 10                         | 16                 | <a href="#">#64-560</a> |
| 25.4                   | 22                  | 45               | 21.5 | 10                         | 16                 | <a href="#">#64-561</a> |
| 25.4                   | 22                  | 45               | 21.5 | 13                         | 19                 | <a href="#">#65-562</a> |
| 30                     | 26                  | 50               | 24.0 | 6                          | 12                 | <a href="#">#64-563</a> |
| 30                     | 26                  | 50               | 24.0 | 12                         | 18                 | <a href="#">#64-564</a> |
| 38.1                   | 34                  | 60               | 29.0 | 12                         | 18                 | <a href="#">#64-565</a> |
| 40                     | 36                  | 60               | 29.0 | 12                         | 18                 | <a href="#">#64-566</a> |
| 50                     | 46                  | 70               | 34.0 | 12                         | 18                 | <a href="#">#64-567</a> |
| 50                     | 46                  | 70               | 34.0 | 18                         | 24                 | <a href="#">#64-568</a> |

|      |    |     |      |    |    |                         |
|------|----|-----|------|----|----|-------------------------|
| 50.8 | 46 | 70  | 34.0 | 12 | 28 | <a href="#">#64-569</a> |
| 76.2 | 71 | 100 | 49   | 20 | 26 | <a href="#">#64-570</a> |

