

TECHSPEC<sup>®</sup> 50R/50T VIS, Lame Séparatrice de Monture C



Stock **#49-685** 13 In Stock

-

1

+

€334<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-4           | €334,00 prix unitaire            |
| Qté 5-9           | €292,00 prix unitaire            |
| Qté 10+           | €274,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Standard Beamsplitter

Type:

Beamsplitter Included:  
[Standard 50R/50T VIS Plate Beamsplitter, 1 Å](#)

Propriétés physiques et mécaniques

Plate

Construction:

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| +0.0/-0.25              | Tolérance Dimensionelle (mm):   |
| 38.0                    | Longueur Tube d'Extension (mm): |
| Black Anodized Aluminum | Logement:                       |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 38 x 38 x 50 | Housing Dimension: |
|--------------|--------------------|

Propriétés optiques

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Surface 2: Multi-Layer Anti-Reflection for Visible Region | Spécification du Traitement:          |
| 50/50                                                     | Rapport Réflexion/Transmission (R/T): |

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| ±5    | Tolérance Réflexion/Transmission (%): |
| N-BK7 | Substrat: <input type="checkbox"/>    |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 1λ    | Planéité de Surface (P-V): |
| 60-40 | Qualité de Surface:        |

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 400 - 700 | Gamme de Longueur d'Onde (nm): |
|-----------|--------------------------------|

Filetage & montage

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| C-Mount Enclosure     | Monture:          |
| C-Mount (1" x 32 TPI) | Type de Filetage: |

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Conforme  | RoHS 2015:                  |
| Visionner | Certificate of Conformance: |
| Conforme  | Reach 235:                  |

## Description produit

- Simplifie le Montage et l'Alignement
- Trous filetés Monture C Standards, Pièce Femelle
- Revêtements Visible et Proche IR Proposés
- Autres [Séparateurs](#), [Filtres](#) et [Miroirs](#) de Monture C Disponibles

Les Lames Séparatrices Monture C TECHSPEC® sont conçues pour simplifier l'intégration en système. Ces séparateurs montés intègrent une Lame Séparatrice TECHSPEC® pré-montée dans un cube en Aluminium conçu pour faire interface avec les systèmes (1" x 32 TPI) de Monture C. Chaque cube est configuré avec quatre trous de filetage C, un sur chaque face, et un trou taraudé ¼ - 20 sur la base pour un montage sur tige. Les Lame Séparatrices Monture C TECHSPEC® sont disponibles avec les rapports 30R/70T, 50R/50T et 70R/30R dans le spectre du visible ou de l'IR proche.

Les Lames Séparatrices Visibles de Monture C ont été conçues pour la gamme de longueur d'onde de 400 - 700 nm tandis que les Lames Séparatrices Proche IR de Monture C ont été conçues pour la gamme de longueur d'onde de 700 - 1 100 nm.

**Remarque** : Ces produits ne peuvent pas être démontés. Pour monter un séparateur de faisceau alternatif dans un cube à monture C, veuillez utiliser le numéro [#56-264](#) ou le numéro [#56-265](#).

## Informations techniques

