

[Afficher tous les 7 produits de la même famille.](#)

Objectifs Plan APO SWIR PE IR 50X



SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective

Stock **#26-221** [CONTACT](#)

-

1

+

€8.280⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€8.280,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques	
500	Poids (g):
Propriétés optiques	
4.00	Distance Focale FL (mm):
50X	Grossisse- ment:

0.60	Ouverture Numérique NA:
1.1	Pouvoir de Résolution (µm):
1.50	Profondeur de champ (µm):
-/1.0mm(LCD)	Correction Couvre Objet:
10	Distance de Travail (mm):
900 - 1600	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
24.00	Cercle Image Max. (mm):

Filetage & montage

M26	Filetage:
-----	-----------

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------

Description produit

- Haute résolution pour les longueurs d'onde de l'infrarouge à ondes courtes (SWIR) jusqu'à 1600 nm
- Disponibles dans des grossissements de 1X à 50X
- Idéaux pour la détection par photoémission, le marquage laser et la découpe laser

Les Objectifs SWIR Plan APO Corrigés à l'Infini sont des objectifs à haute résolution avec de longues distances de travail qui se caractérisent par une correction de couleur entre 800 et 1600 nm. Disponibles avec des grossissements de 1X à 50X, ces objectifs présentent des ouvertures numériques élevées pour une imagerie à haute résolution aux longueurs d'onde SWIR. Avec une distance parfocale commune de 95 mm, ces objectifs peuvent être associés à une lentille tube de 200 mm de distance focale et à une [caméra compatible de monture C](#) pour faciliter l'intégration dans des systèmes. Les Objectifs SWIR Plan APO Corrigés à l'Infini sont idéaux pour la détection par photoémission, l'inspection de la face arrière des cartes de circuits imprimées, la découpe du verre au laser et les applications de microscopie à balayage laser.