

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 514,5nm, 25mm de Diametre, Filtre Laser a Haute Resistance



Stock #68-874 ☐ En Stock

[Bandes passantes supplémentaires](#)

-

1

+

 €196,80

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€196,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Angle d'Incidence (°):
0.00

Densité Optique OD:
≥4.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
514.50

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 514.5
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 3.00
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm): ±1.0
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Transmission Min. (%): >80
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 509 & 520 - 700
Ouverture Utile (%): >90
Front d'Onde Transmis, RMS: $\lambda/4$
Parallélisme (arcsec): <30
Tolérance de l'Angle d'Incidence (°): ±5.0
Épaisseur de Monture (mm): 3.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner