

[Afficher tous les 44 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

50mm Dia x -25mm FL, Aluminum Amélioré, Miroir Convexe



Convex Mirrors

Stock #87-672 2 In Stock

-

1

+

€81⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€81,00 prix unitaire
Qté 6-25	€65,00 prix unitaire
Qté 26-49	€62,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Spherical Mirror

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

50.00

Diamètre (mm):

Épaisseur Centrale CT (mm):

8.00	
	Ouverture Utile (%):
90.00	
	Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.1	
	Épaisseur au Bord ET (mm):
1.30	
	Rayon R (mm):
50.0	
	Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1	

Propriétés optiques	
	Distance Focale FL (mm):
-25.00	
	Traitement:
Enhanced Aluminum (450-650nm)	
	Spécification du Traitement:
R _{avg} >95% @450 - 650nm	
	Type de Traitement:
Metal	
	Tolérance Distance Focale (%):
±2	
	Substrat:
N-BK7	
	Précision de Surface:
λ/2	
	Qualité de Surface:
60-40	
	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
450 - 650	

Conformité réglementaire	
	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 247:
Conforme	

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Surface Polie avec Précision
- Précision de surface de λ/2
- Différentes Options de Traitements Proposées

Les Miroirs Sphériques Convexes TECHSPEC sont parfaits pour élargir le champ de vision d'un système d'imagerie, sans y introduire d'aberrations chromatiques. Ces miroirs utilisent une surface polie de précision avec une précision de surface de λ/2, permettant de conserver la qualité de l'image. Ces miroirs optiques permettent de créer des images virtuelles et droites. Les miroirs à courte focale génèrent de plus larges champs de vision, alors que ceux ayant de plus longues focales réduisent la distorsion.

Coating Curves