

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

52 x 120mm, Blanche, Anneau Lumineux EuroBrite™

See More by [Advanced Illumination](#)



AI EuroBrite Ring Light



Stock **#33-447** [CONTACT](#)

-

1

+

€320⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€320,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Durée de Vie d'Utilisation (heures):	
50,000	
Numéro de Modèle:	
RL-S052120M-WHI	

LED Illuminator	Type d'Éclairage:
See Technical Information Tab for Typical Intensity	Remarque:
Advanced Illumination	Fabricant:
Ring Light	Géométrie:

Strobed or Constant	Mode d'Éclairage:
---------------------	-------------------

Propriétés physiques et mécaniques

120 x 120 x 30	Dimensions (mm):
173.00	Poids (g):

Propriétés optiques

White	Couleur:
-------	----------

Electrical

0.42 - 0.49A	Courant d'Entrée Maximum:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V	Contrôle d'Intensité Analogique:

10µm	Latence de Déclenchement d'Impulsion:
------	---------------------------------------

Connectivité matérielle & interfaçage

Flying Leads	Connecteur:
24V nominal (min. 22 / max. 28)	Tension d'Entrée (V):

Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	Alimentation d'Énergie:
---	-------------------------

Environnement & durabilité

0 - 60	Température d'Utilisation (°C):
IP67	Norme Environnementale:

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

Contains SVHC(s)	Reach 233:
----------------------------------	------------

Description produit

- Diamètre Interne de 52 mm
- Ne Requier aucun Dissipateur Thermique
- Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu

Les Anneaux Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination comportent des drivers intelligents intégrés qui fonctionnent lors de modes continus et stroboscopiques, ce qui les rend parfaits pour les contraintes de performance les plus exigeantes. En effet, l'Adaptive OverDrive™ permet une optimisation énergétique même en mode stroboscopique, et l'Adaptive Thermal Feedback™ apporte à l'utilisateur le contrôle opérationnel du courant, empêchant toute surchauffe et éliminant tout besoin de dissipateur thermique. Ces Anneaux Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination présentent un boîtier scellé, renforcé et sont disponibles en versions blanches, rouges ou bleues. Le diamètre interne des anneaux peut accueillir des composants ayant jusqu'à un diamètre de 52 mm. Un contrôle analogique de l'intensité lumineuse, utilisable à la fois en modes stroboscopiques et continus, ajoutent une plus grande personnalisation à l'illuminateur.

Remarque : L'alimentation de 24 V est requise.

Informations techniques

Typical Intensity			
Working Distance	200mm	300mm	600mm
Area	ø132mm	ø145mm	ø226mm
Typical Irradiance (W/M²)	100.0	74	28

Typical Illuminance (kLux)	34.0	25	10
----------------------------	------	----	----

;