

CWL 520nm, FWHM 10nm, Filtre Monté de Diamètre 50mm

Stock #86-627 3-4 JOURS- 1 + **€444,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-9

€444,00

Qté 10+

€399,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Diamètre (mm):**
50.00 +0.0/-0.2**Angle d'Incidence (°):**
0**Densité Optique OD:**
≥3.0

Ouverture Utile CA (mm):
42.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
520.00 ±2

Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm):
±2

Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
10.00 ±2

Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm):
±2

Transmission Min. (%):
≥45

Température d'Utilisation (°C):
-50 to +75

Traitement:
Traditional Coated

Qualité de Surface:
80-50

Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1

Type:
Bandpass Filter

Applications Typiques:
Clinical Chemistry

Gamme de Blocage (nm):
200 - 1200

Construction:
Mounted in Black Anodized Ring

Épaisseur de Monture (mm):
7.5 ±0.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 240:
[Conforme](#)