

Filtre Circulaire à Densité Neutre Variable, 50 mm de dia., OD 0,04-1,0, monté



Mounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters

Stock **#54-534**

CONTACT

-

1

+

€479⁹⁸

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€479,98
Qté 11+
€431,57
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Neutral Density Filter


Type:

±5	Linéarité (%):
Propriétés physiques et mécaniques	
7.5	Diamètre Interne (mm):
50.0	Diamètre Externe (mm):
1.52	Épaisseur (mm):
±0.25	Tolérance Épaisseur (mm):
±3	Parallélisme (arcmin):
±0.10 ID, ±0.20 OD	Tolérance Dimensionnelle (mm):
Propriétés optiques	
0.00	Angle d'Incidence (°):
0.04 - 1.0	Densité Optique OD:
B270	Substrat: □
Variable	Traitement:
60-40	Qualité de Surface:
400 - 700	Gamme de Blocage (nm):
±5	Tolérance Densité Optique (%):
Spécification du Traitement: Continuously Variable Inconel from 0 - 270°	
Filetage & montage	
Mounted	Monture:
Conformité réglementaire	
Dispensé	RoHS:
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Densité continuellement variable sur 270°
 - Transmission spectrale constante de 400 à 700 nm
 - Versions montées et non montées disponibles
- Les Filtres Circulaires à Densité Neutre (ND) Variable sont continuellement variables sur 270° du filtre. Ces filtres permettent une atténuation linéaire de la lumière incidente en tournant le filtre. Conçus pour être spectralement plats de 400 à 700 nm, ils offrent une excellente atténuation pour les spectromètres et autres instruments optiques. Les Filtres Circulaires à Densité Neutre (ND) Variable dotés d'une monture durable en aluminium anodisé, sont munis d'une flèche indicatrice qui identifie avec précision la position angulaire du filtre pour une meilleure répétabilité. Les filtres de 50 mm de diamètre extérieur sont disponibles montés ou non montés. La rotation à 360° de la monture se complète avec un tige en acier inoxydable de 4" de longueur et de 0,5" de diamètre.

INFORMATIONS TECHNIQUES



Optical Density	Unmounted			Mounted
	25.4mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID)	50.0mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID)	100.0mm Outer Diameter (OD) 25.4mm Inner Diameter (ID)	50.0mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID)
0.04-1.0	#43-759	#43-763	#43-767	#54-534
0.04-2.0	#43-760	#43-764	#43-768	#54-535
0.04-3.0	#43-761	#43-765	#43-769	#54-536
0.04-4.0	#43-762	#43-766	#43-770	#54-537