

[Afficher tous les 13 produits de la même famille.](#)

## Filtre Circulaire à Densité Neutre Variable, 50 mm de dia., OD 0,04-3,0, monté



Mounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters

Stock **#54-536** FIN DE SÉRIE CONTACT

-

1

+

€510<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-10          | €510,00 prix unitaire            |
| Qté 11-25         | €460,00 prix unitaire            |
| Qté 26-49         | €440,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Neutral Density Filter

Type:

±5

Linéarité (%):

### Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Interne (mm):

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 7.5        |                        |
|            | Diamètre Externe (mm): |
| 50.0       |                        |
|            | Épaisseur (mm):        |
| 1.52 ±0.25 |                        |
|            | Parallélisme (arcmin): |
| ±3         |                        |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
|                    | Tolérance Dimensionelle (mm): |
| ±0.10 ID, ±0.20 OD |                               |

Propriétés optiques

|            |                        |
|------------|------------------------|
|            | Angle d'Incidence (°): |
| 0.00       |                        |
|            | Densité Optique OD:    |
| 0.04 - 3.0 |                        |

|          |                       |
|----------|-----------------------|
|          | Substrat: <div></div> |
| B270     |                       |
|          | Traitement:           |
| Variable |                       |

|           |                        |
|-----------|------------------------|
|           | Qualité de Surface:    |
| 60-40     |                        |
|           | Gamme de Blocage (nm): |
| 400 - 700 |                        |

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                             | Tolérance Densité Optique (%): |
| ±5                                          |                                |
|                                             | Spécification du Traitement:   |
| Continuously Variable Inconel from 0 - 270° |                                |

Filetage & montage

|         |          |
|---------|----------|
|         | Monture: |
| Mounted |          |

Conformité réglementaire


|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
|                           | Certificate of Conformance: |
| <a href="#">Visionner</a> |                             |

## Description produit

- Densité continuellement variable sur 270°
- Transmission spectrale constante de 400 à 700 nm
- Versions montées et non montées disponibles

Les Filtres Circulaires à Densité Neutre (ND) Variable sont continuellement variables sur 270° du filtre. Ces filtres permettent une atténuation linéaire de la lumière incidente en tournant le filtre. Conçus pour être spectralement plats de 400 à 700 nm, ils offrent une excellente atténuation pour les spectromètres et autres instruments optiques. Les Filtres Circulaires à Densité Neutre (ND) Variable dotés d'une monture durable en aluminium anodisé, sont munis d'une flèche indicatrice qui identifie avec précision la position angulaire du filtre pour une meilleure répétabilité. Les filtres de 50 mm de diamètre extérieur sont disponibles montés ou non montés. La rotation à 360° de la monture se complète avec un tige en acier inoxydable de 4" de longueur et de 0,5" de diamètre.

## Informations techniques



| Optical Density | Unmounted                                               |                                                         |                                                           | Mounted                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                 | 25.4mm Outer Diameter (OD)<br>7.5mm Inner Diameter (ID) | 50.0mm Outer Diameter (OD)<br>7.5mm Inner Diameter (ID) | 100.0mm Outer Diameter (OD)<br>25.4mm Inner Diameter (ID) | 50.0mm Outer Diameter (OD)<br>7.5mm Inner Diameter (ID) |
| 0.04-1.0        | #43-759                                                 | #43-763                                                 | #43-767                                                   | #54-534                                                 |
| 0.04-2.0        | #43-760                                                 | #43-764                                                 | #43-768                                                   | #54-535                                                 |
| 0.04-3.0        | #43-761                                                 | #43-765                                                 | #43-769                                                   | #54-536                                                 |
| 0.04-4.0        | #43-762                                                 | #43-766                                                 | #43-770                                                   | #54-537                                                 |
|                 |                                                         |                                                         |                                                           |                                                         |

