

Filtre Circulaire à Densité Neutre Variable, 50 mm de dia., OD 0,04-3,0, non monté



Unmounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters

Stock **#43-765**

CONTACT

-

1

+

€355³⁵

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€355,35

Qté 11+
€320,33

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Neutral Density Filter

Type:


±5	Linéarité (%):
Propriétés physiques et mécaniques	
7.5	Diamètre Interne (mm):
50.0	Diamètre Externe (mm):
1.52	Épaisseur (mm):
±0.25	Tolérance Épaisseur (mm):
±3	Parallélisme (arcmin):
±0.10 ID, ±0.20 OD	Tolérance Dimensionnelle (mm):
Propriétés optiques	
0.00	Angle d'Incidence (°):
0.04 - 3.0	Densité Optique OD:
B270	Substrat: □
Variable	Traitement:
60-40	Qualité de Surface:
400 - 700	Gamme de Blocage (nm):
±5	Tolérance Densité Optique (%):
Continuously Variable Inconel from 0 - 270°	Spécification du Traitement:
Filetage & montage	
Unmounted	Monture:
Conformité réglementaire	
Conforme	Reach 181:
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Densité continuellement variable sur 270°
- Transmission spectrale constante de 400 à 700 nm
- Versions montées et non montées disponibles

Les Filtres Circulaires à Densité Neutre (ND) Variable sont continuellement variables sur 270° du filtre. Ces filtres permettent une atténuation linéaire de la lumière incidente en tournant le filtre. Conçus pour être spectralement plats de 400 à 700 nm, ils offrent une excellente atténuation pour les spectromètres et autres instruments optiques. Les Filtres Circulaires à Densité Neutre (ND) Variable dotés d'une monture durable en aluminium anodisé, sont munis d'une flèche indicatrice qui identifie avec précision la position angulaire du filtre pour une meilleure répétabilité. Les filtres de 50 mm de diamètre extérieur sont disponibles montés ou non montés. La rotation à 360° de la monture se complète avec un tige en acier inoxydable de 4" de longueur et de 0,5" de diamètre.

INFORMATIONS TECHNIQUES



Optical Density	Unmounted			Mounted
	25.4mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID)	50.0mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID)	100.0mm Outer Diameter (OD) 25.4mm Inner Diameter (ID)	50.0mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID)
0.04-1.0	#43-759	#43-763	#43-767	#54-534
0.04-2.0	#43-760	#43-764	#43-768	#54-535
0.04-3.0	#43-761	#43-765	#43-769	#54-536
0.04-4.0	#43-762	#43-766	#43-770	#54-537