

[Afficher tous les 39 produits de la même famille.](#)

Rétrorélecteur à Coins de Cube, 25,4 mm, traité argent et VIS 0°, monté



High Performance Laser Line Bandpass Filters

Stock **#12-271** 1 In Stock

[Bandes passantes supplémentaires](#)

-

1

+

€445⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€445,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Bandpass Filter	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
12.50 +0.0/-0.1	Diamètre (mm):
≥10	Ouverture Utile CA (mm):

±0.10	Tolérance Épaisseur (mm):
Mounted in Black Anodized Ring	Construction:
Résistance Physique: ML-C-48497AParagraphs 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.3.3, 4.5.4.2, and 4.5.5.3	
2.0 ±0.1	Épaisseur du Substrat (mm):
Propriétés optiques	
0 ±2	Angle d'Incidence (°):
2.1	Largeur de Bande (nm):
Gamme de Blocage OD 5 (nm): 466.7 - 555.4 & 566.6 - 750.5	
Gamme de Blocage OD 6 (nm): 516.1 - 552.6 & 569.4 - 617.1	
≥6.0	Densité Optique OD:
561.00	Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
561	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
2.10 - 3.9	Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
Fused Silica	Substrat: □
>90	Transmission Min. (%):
Hard Coated	Traitement:
60-40	Qualité de Surface:
>90	Transmission (%):
466.7 - 555.4 & 566.6 - 750.5	Gamme de Blocage (nm):
Filetage & montage	
3.5 ±0.1	Épaisseur de Monture (mm):
Environnement & durabilité	
Durabilité Environnementale: ML-STD-810F Paragraphs 501.4, 502.4, and 507.4	
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 209:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Ultra-Haute Transmission >90%
 - FWHM Typiquement Etroite <0.38% de Longueur d'Onde Laser
 - Performance Hors du Commun et Fiabilité
- Nos filtres à raie laser à haute performance indiquent le nouveau standard en performance et fiabilité de filtre passe-bande. Fabriqué en utilisant une technologie d'injection de faisceaux d'ions, ces filtres atteignent une transmission >90% à la longueur d'onde laser de conception, et offrent un blocage >5.0 OD à juste ±1% de la longueur d'onde laser. Ces filtres sont idéaux pour une instrumentation de fluorescence à base laser, spectroscopie Raman, et systèmes analytiques et médicaux. Conçus pour offrir une transmission maximale d'émission stimulée tout en éliminant l'émission spontanée, ces filtres sont le parfait complément des filtres [Passe-Haut Raie Laser](#) et Filtres Rugate Notch.
- Remarque :** Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 0,1 J/cm² à 532 nm, 10 ns.

Informations techniques



Montures compatibles