

TECHSPEC® 577 et 690nm, Diamètre 50mm, Filtre à Bande Duale



Multi-Band Fluorescence Bandpass Filters

Stock **#87-251** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€979,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€979,00

Qté 10+

€814,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Angle d'Incidence (°):
0

Largeur de Bande (nm):
24 @ 577nm

50 @ 690nm
Densité Optique OD: ≥6.0
Ouverture Utile CA (mm): 45.34
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Transmission (%): >90
Type: Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 250 - 1100
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Fluorophore Compatible: CY3 & CY5 Emission
Durabilité Environnementale: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur de Monture (mm): 3.5 ±0.1
Épaisseur du Substrat (mm): 2.00 ±0.25
Multi-Band Center Wavelengths (nm): 577, 690

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme