

[Afficher tous les 30 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC<sup>®</sup> 5mm, Traité Alu., Prisme Angle Droit N-BK7, Haute Tolérance



N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

Stock **#32-540** 20+ In Stock

-

1

+

€108<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €108,00 prix unitaire            |
| Qté 6-25          | €86,00 prix unitaire             |
| Qté 26-49         | €80,50 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Right Angle Prism

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

+0/-0.1

Tolérance Dimensionelle (mm):

Biseau:

|                                                                     |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Protective as needed                                                |                                                       |
| 7.10                                                                | Longueur de l'Hypoténuse (mm):                        |
| 5.00                                                                | Longueur des Côtés (mm):                              |
| Propriétés optiques                                                 |                                                       |
| ±15                                                                 | Tolérance Angulaire (arcsec):                         |
| Aluminum with protective overcoat                                   | Traitement:                                           |
| N-BK7                                                               | Substrat: <input type="checkbox"/>                    |
| 40-20                                                               | Qualité de Surface:                                   |
| Left-Handed                                                         | Orientation de l'Image:                               |
| Reflective Surfaces: R <sub>avg</sub> >85% FROM400-700nm, @ 45° AOI | Spécification du Traitement:                          |
| 90                                                                  | Déviatiion du Faisceau (°):                           |
| 400 - 2000                                                          | Gamme de Longueur d'Onde (nm):                        |
| Hypotenuse: 0.3 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm & 1064nm, 10ns            | Damage Threshold, By Design: <input type="checkbox"/> |
| 1.25                                                                | Power (fringes) @ 632.8nm:                            |
| 0.25                                                                | Irregularity (fringes) @ 632.8nm:                     |


|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Conformité réglementaire |                             |
| Conforme                 | RoHS 2015:                  |
| Conforme                 | Reach 219:                  |
| Visionner                | Certificate of Conformance: |

## Description produit

- Déviatiion du rayon de 90°
- Image à gauche
- Faible tolérance angulaire en seconde d'arc
- D'autres [Prismes à Angle Droit](#) sont disponibles


Les Prismes à Angle Droit en N-BK7 - Haute Tolérance TECHSPEC® sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou pour rediriger la lumière à 90°. Ce processus produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Prismes à Angle Droit en N-BK7 - Haute Tolérance TECHSPEC® possèdent se caractérisent par une faible tolérance angulaire et sont conçus à partir de N-BK7 de précision permettant une utilisation sur la totalité du spectre visible. Ces prismes sont disponibles sans traitement, avec un traitement protecteur en aluminium, ou avec un traitement VIS° et aluminisé.

## Informations techniques






Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Tunnel Diagram



Right Angle Prism Tunnel Diagram