

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

Éclairage Coaxial avec Miroir Semi-Transparent, 50 x 50 mm, Rouge

See More by [CCS](#)



Stock **#21-835** 1 In Stock

-

1

+

€3.105⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€3.105,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
LFV3-G-50RD	Numéro de Modèle:
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
CCS	Fabricant:
Coaxial Light	Géométrie:

Mode d'Éclairage:	
Constant	
Propriétés physiques et mécaniques	
Dimensions (mm):	
W 60 mm x D 84 mm x H 57 mm	
Poids (g):	
285	
Zone Active (mm):	
52 mm x 52 mm	
Propriétés optiques	
Couleur:	
Red	
Longueur d'Onde (nm):	
630	
Electrical	
Consommation de Puissance (W):	
17	
Connectivité matérielle & interfaçage	
Tension d'Entrée (V):	
24	
Alimentation d'Énergie:	
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #73-491 Europe: #73-491 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #73-491	
Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	
Dispensé	
Reach 224:	
Contains SVHC(s)	
Certificate of Conformance:	
Visionner	

Description produit

- Une conception unique pour éviter les images fantômes
- Disponibles en rouge, blanc et bleu
- Idéaux pour une utilisation avec des caméras haute résolution

Les Éclairages Coaxiaux Haute Résolution de CCS sont conçus pour fournir un éclairage diffus pour l'imagerie haute résolution de surfaces plates et brillantes. Conçus pour éviter les réflexions fantômes et obtenir une meilleure résolution du système, ces éclairages coaxiaux intègrent un séparateur de faisceau fin unique pour minimiser la déviation dans le trajet d'imagerie. Les Éclairages Coaxiaux Haute Résolution de CCS sont idéaux pour les applications d'imagerie industrielle, notamment l'inspection de surfaces brillantes, la détection de motifs sur les cartes de circuits imprimés et la mesure des dimensions du verre.

Informations techniques

