

## CWL 510nm, Largeur de Bande 10nm, Diamètre Monté 50mm

Stock #87-001 3-4 JOURS- 1 + **€444,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-9

€444,00

Qté 10+

€399,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Diamètre (mm):**  
50.00 +0.0/-0.2**Angle d'Incidence (°):**  
0**Densité Optique OD:**  
≥3.0

**Ouverture Utile CA (mm):**  
42.0

**Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):**  
510.00 ±2

**Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm):**  
±2

**Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):**  
10.00 ±2

**Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm):**  
±2

**Transmission Min. (%):**  
≥45

**Température d'Utilisation (°C):**  
-50 to +75

**Traitement:**  
Traditional Coated

**Qualité de Surface:**  
80-50

**Tolérance Épaisseur (mm):**  
±0.1

**Type:**  
Bandpass Filter

**Applications Typiques:**  
Water Analysis

**Gamme de Blocage (nm):**  
200 - 1200

**Construction:**  
Mounted in Black Anodized Ring

**Épaisseur de Monture (mm):**  
7.5 ±0.1

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)

**Reach 240:**  
[Conforme](#)