

**TECHSPEC® 514,5nm, 12,5 mm de Diamètre, Blocage OD 4, Coupe-Bande**



TECHSPEC OD 4.0 Notch Filters

Stock **#67-109** 3-4 JOURS



1



**€285,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€285,00

Qté 6+

€224,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



**Diamètre (mm):**  
12.50 +0.00/-0.10

**Densité Optique OD:**  
≥4.0

**Ouverture Utile CA (mm):**  
10.6

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):</b><br>514.50                                                                                                                                 |
| <b>Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):</b><br>514.5                                                                                                                             |
| <b>Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):</b><br>25.70                                                                                                                                     |
| <b>Traitement:</b><br>Hard Coated                                                                                                                                                   |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                                                                                                                                 |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>5.00                                                                                                                                                      |
| <b>Tolérance Épaisseur (mm):</b><br>±0.1                                                                                                                                            |
| <b>Transmission (%):</b><br>90                                                                                                                                                      |
| <b>Bande de Transmission (nm):</b><br>385 - 685                                                                                                                                     |
| <b>Type:</b><br>Notch Filter                                                                                                                                                        |
| <b>Construction:</b><br>Mounted in Black Anodized Ring                                                                                                                              |
| <b>Réfectivité à la Longueur d'Onde Centrale CWL (%):</b><br>99                                                                                                                     |
| <b>Front d'Onde Transmis, RMS:</b><br><1λ                                                                                                                                           |
| <b>Durabilité Environnementale:</b><br>Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6<br>Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7                                            |
| <b>Résistance Physique:</b><br>Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12<br>Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11<br>Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2 |
| <b>Épaisseur de Monture (mm):</b><br>5.0                                                                                                                                            |
| <b>Épaisseur du Substrat (mm):</b><br>3.5 ±0.5                                                                                                                                      |

## Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |