Afficher tous les 10 produits de la même famille.

TECHSPEC® Miroir Barre 45° Traité Aluminium, 5 mm de dia.

45° Rod Mirrors

Stock **#54-098** **20+ In Stock**

- 1 +

€145.00

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	**€145,00** prix unitaire
Qté 6-25	**€131,00** prix unitaire
Qté 26-49	**€116,00** prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Rod Lens

Remarque:

Coating on Elliptical Surface

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

5.00 +0.00/-0.05

Longueur (mm):

10.00

Biseau:

Protective as needed

Tolérance Longueur (mm):

±0.1

Propriétés optiques

Traitement:

Protected Aluminum (400-700nm)

Substrat:

N-BK7

Qualité de Surface:

40-20

Tolérance Angulaire (arcmin):

±10

Spécification du Traitement:

R_{avg} >85% @ 400 - 700nm

Déviation du Faisceau (°):

90

Gamme de Longeur d'Onde (nm):

400 - 700

Type de Traitement:

Metal

Damage Threshold, By Design:

0.3 J/cm^2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Reach 219:

Conforme

Certificate of Conformance:

Visionner

Description produit

- Traitement d'aluminium protégé
- Utilisez les versions traitées pour réfléchir la lumière à 90°

Les Miroirs Barres 45° TECHSPEC® sont conçus pour une utilisation dans une variété de systèmes laser et d'imagerie. Ces miroirs peuvent être utilisés pour rediriger l'éclairage laser à 90°. Leurs petits diamètres les rendent idéaux en applications utilisant des fibroscopes/endoscopes pour lesquelles la taille est primordiale. Les Miroirs Barres 45° TECHSPEC® possèdent de surfaces élliptiques polies et des circonférences et bases dépolies. Ces composants sont disponibles dans des micro tailles permettant une intégration dans de nombreuses applications OEM.

Informations techniques



;