

TECHSPEC® 550nm, 25mm de Dia., Filtre Passe-Haut Haute Performance



High Performance OD 4.0 Longpass Filters

Stock **#62-984** 3-4 JOURS



1



€250,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€250,00

Qté 6+

€214,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥4.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 550.00
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Traitement: Hard Coated
Bande de Coupure (nm): 200 - 539
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%): ≥91
Bande de Transmission (nm): 560 - 1650
Type: Longpass Filter
Ouverture Utile (%): >80
Front d'Onde Transmis, RMS: ≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
Tolérance de Coupure (%): ±1
Facteur Pente (%): <1
Durabilité Environnementale: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Remarque: Arrow on part indicates filter coated surface.
Spécification du Traitement: Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 1650

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme