

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC

Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 5 mm H x 10 mm L x 50 mm FL, traitée VIS 0°



Stock #69-695 3-4 JOURS

- 1 +

€125,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€125,00

Qté 6+

€100,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
50.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f/#:

10
Ouverture Numérique NA: 0.05
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Distance Focale Arrière BFL (mm): 49.34
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Dimensions (mm): 5.0 x 10.0
Épaisseur au Bord ET (mm): 0.88
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): 25.80
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance d'Inclinaison (mm): ±0.1 over H
Applications Typiques: 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns
Tolérance Angle de Bord (arcmin): 15.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner